


Pokrivna plošča VABB-L1-18

Številka dela: 574482

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	19 mm
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	1.18 Nm
Teža izdelka	50 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivne plošče	gnetna aluminijeva zlitina