


Prostorski portal DHSR-2-EGC80TB-EGC80TB-EGSA50

Številka dela: 574546

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 2
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	EGSA-50
Vrsta pogona Z osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 100 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	EGC-80-TB
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,08 mm
Pogon X osi	EGC-80-TB
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,08 mm