

Razdelilnik Multipol NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Številka dela: 574586

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	24 mm
Višina	23 mm
Dolžina	87 mm
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Prikaz stanja	rumena LED
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	58 g
Električni priključek 1	Doza, ravna, M8, 3-polna
Električni priključek 2	Vtič, raven, M12x1, 8-polni
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	3 A
Tokovna obremenljivost na vtično mesto	2 A
Stopnja zaščite	IP68
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Material ohišja	Ojačan PBT
Barva ohišja	siva
Material tesnil	FPM
Material vtičnih kontaktov	nikljano in pozlačeno
Material Doze	Medenina, nikljana