


Vtič
NECU-S1W9-C2-ACO
Številka dela: 574588

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	4-40 UNC-2B
Teža izdelka	59 g
Vmesnik področnega vodila	Sub-D, 9 polov, doza
Električni priključek 1	doza Sub-D, 9-polna
Električni priključek 2	vijačna sponka, možnost oklopa
Baudna hitrost	1 Mbit/s
Dovoljen premer kabla	8 mm 8 mm
Prečni prerez priključka	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	75 % pri 25 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	ojačan PC