


Vertikalna napajalna plošča VABF-L1-P3A3-G18

Številka dela: 574593

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	16 mm
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.65 Nm
Teža izdelka	350 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	Gnetna aluminijeva zlitina