



# Osnovni ventil

## C-5/2-1/4

Številka dela: 5750

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1400 l/min                                                     |
| Delovni tlak                                                 | 1 bar...10 bar                                                 |
| Nazivni premer                                               | 6.5 mm                                                         |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                       |
| Pomožno ročno upravljanje                                    | tipkalna                                                       |
| Krmilni tlak                                                 | 2 bar...10 bar                                                 |
| Največja preklopna frekvenca                                 | 40 Hz                                                          |
| Čas izklopa                                                  | 28 ms                                                          |
| Čas vklopa                                                   | 24 ms                                                          |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364 – cona III                                           |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Način pritrditve                                             | na priključni ploščici                                         |
| Priključek za krmilni zrak 12                                | G1/8                                                           |
| Priključek za krmilni zrak 14                                | G1/8                                                           |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 4                                     | G1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 5                                     | G1/4                                                           |
| Material tesnil                                              | NBR                                                            |
| Material ohišja                                              | gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material membrane                                            | PUR                                                            |