

Bus vmesnik CDPX-F-CO

Številka dela: 575301

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	24 mm
Višina	91 mm
Dolžina	41 mm
Odobritev	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–85 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	150 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Vmesnik področnega vodila, vrsta	CANopen
Vmesnik področnega vodila, priključna tehnika	vtič Sub-D 9-polni
Vmesnik področnega vodila, hitrost prenosa	od 9,6 kbit/s do 1 Mbit/s