


Vtič
NECU-M-S-A12G4-IS
Številka dela: 575719

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	38 g
Električni priključek	4-polni vzmetna sponka M12 x 1 Vtič, raven
Kodiranje vtičev	A
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Dovoljen premer kabla	4 mm...8 mm
Prečni prerez priključka	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material ohišja	cinkova tlačna litina nikljan
Material vtičnih kontaktov	Bron pozlačeno