

Vtič
NECC-S1G9-C2-M
Številka dela: 576031

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Višina	39,4 mm
Dolžina	58 mm
Teža izdelka	24 g
Vmesnik področnega vodila	Sub-D, 9 polov, doza
Električni priključek	9-polni/9-polni Sub-D/vijačna sponka
Baudna hitrost	1 Mbit/s
Dovoljen premer kabla	8 mm 8 mm
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev