


# Zaustavljalni valj DFSP-Q-20-10-PR-PA

Številka dela: 576093

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm
Premer bata	20 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje vlečno
Konstruktivna zgradba	Bat batnica s kolesčkom Profilna cev zavarovano proti vrtenju
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	batnica z zaščito proti vrtenju
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	sploščena batnica
Delovni tlak	0.16 MPa...1 MPa 1.6 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico	840 N
Dovoljena prečna sila med preklapljanjem	200 N
Največja taktna frekvenca	5 Hz
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z notranjim navojem z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material veznih vijakov	Jeklo, pocinkano
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Material kolesca	Jeklo, pocinkano
Material cevi valja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirana