


# Zaustavljalni valj DFSP-Q-20-15-PR-PA

Številka dela: 576094

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                         | 15 mm                                                                  |
| Premer bata                                 | 20 mm                                                                  |
| Blaženje                                    | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh    |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                               |
| Način delovanja                             | enosmerno delovanje<br>vlečno                                          |
| Konstruktivna zgradba                       | Bat<br>batnica s kolesčkom<br>Profilna cev<br>zavarovano proti vrtenju |
| Zaznavanje položaja                         | za mejno stikalo                                                       |
| Različice                                   | batnica z zaščito proti vrtenju                                        |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo | sploščena batnica                                                      |
| Delovni tlak                                | 0.16 MPa...1 MPa<br>1.6 bar...10 bar                                   |
| Delovni medij                               | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija    | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)         |
| Razred korozijske odpornosti KBK            | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                      |
| Skladnost z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Temperatura okolice                         | -10 °C...80 °C                                                         |
| Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico  | 840 N                                                                  |
| Dovoljena prečna sila med preklapljanjem    | 200 N                                                                  |
| Največja taktna frekvenca                   | 5 Hz                                                                   |
| Način pritrditve                            | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>z opremo<br>izbirno:     |
| Pnevmatični priključek                      | M5                                                                     |
| Napotek glede materialov                    | V skladu z RoHS                                                        |
| Material veznih vijakov                     | Jeklo, pocinkano                                                       |
| Material pokrova                            | Gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksirano                               |
| Material tesnil                             | TPE-U (PU)                                                             |
| Material batnice                            | visoko legirano nerjavno jeklo                                         |

| Značilnost          | Vrednost                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Material kolesca    | Jeklo, pocinkano                                |
| Material cevi valja | gnetna aluminijeva zlitina<br>gladko eloksirana |