


Sponska letev
NECU-L3G7-C1

Številka dela: 576319

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Pogostost priključka	100
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	12.8 g
Električni priključek	7 polov vzmetna sponka Vtič, raven
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	12 A
Odpornost proti udarni napetosti	4 kV
Prečni prerez priključka	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pocinjeno