

Priključni blok VABM-B10-20S-G14-4-P3

Številka dela: 576467

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	22 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	4
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	441 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina