

Priključni blok VABM-B10-20S-G14-9-P3

Številka dela: 576472

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja | 22 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največje število ventilskih mest | 9 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 842 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |