


Napajalni modul VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Številka dela: 576493

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment	1.4 Nm
Teža izdelka	56 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material dovajalne plošče	aluminijeva tlačna litina