

# Končna plošča VMPAC-EPL-MP-SD25

Številka dela: 576557

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Delovni tlak                     | -0.9 bar...8 bar                      |
| Krmilni tlak                     | 3 bar...8 bar                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 4 – zelo močna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okolice              | -5 °C...50 °C                         |
| Teža izdelka                     | 246 g                                 |
| Pnevmatični priključek 3         | G3/8                                  |
| Pnevmatični priključek 5         | G3/8                                  |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                       |
| Material ohišja                  | Ojačan PA                             |