

Priključna plošča VMPAC-AP-14-SP-2

Številka dela: 576577

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	32.8 mm
Dolžina	169 mm
Dimenzija rasterja	26.8 mm
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	-0.9 bar...8 bar
Krmilni tlak	3 bar...8 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	160 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA