


# Dvoročni krmilni blok ZSB-1/8-B

Številka dela: 576656

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                               | 4 mm                                                                          |
| Način upravljanja                                            | pnevmatično                                                                   |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                                      |
| Varnostna funkcija                                           | Dvoročno upravljanje                                                          |
| Raven zmogljivosti (Performance Level – PL)                  | dvoročno upravljanje/kategorija 1, raven zmogljivosti c                       |
| Delovni tlak                                                 | 0.4 MPa...0.8 MPa<br>4 bar...8 bar                                            |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 50 l/min                                                                      |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)                         | v skladu z direktivo EU o strojih                                             |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)                     | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje                           |
| Protieksplzijska zaščita                                     | cona 1 (ATEX)<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 21 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX)            |
| Pristojni organ za izdajo certifikata                        | IFA 1201046<br>Intertek UK-MCR-0080                                           |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                |
| Odpornost proti udarcem                                      | preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 1 – nizka korozijska obremenitev                                              |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Temperatura okolice                                          | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Teža izdelka                                                 | 420 g                                                                         |
| Način pritrditve                                             | izbirno:<br>s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem                        |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/8                                                                          |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1/8                                                                          |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                               |
| Material pokrova                                             | aluminijeva tlačna litina                                                     |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                           |
| Material ohišja                                              | gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksiran                                       |