


# Povezovalni kabel NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10

Številka dela: 577378

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Na podlagi standarda                         | DIN 47100                        |
| Oznaka linije                                | brez nosilca tablice             |
| Pogostost priključka                         | 50                               |
| Teža izdelka                                 | 1800 g                           |
| Električni priključek 1, funkcija            | Stran področne naprave           |
| Električni priključek 1, zasnova             | oglata oblika                    |
| Električni priključek 1, vrsta priključka    | doza                             |
| Električni priključek 1, kabelski izhod      | pod kotom                        |
| Električni priključek 1, priključna tehnika  | Sub-D                            |
| Električni priključek 1, število polov/žil   | 44                               |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile  | 36                               |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve    | 2 x vijak 4-40 UNC<br>s tesnilom |
| Električni priključek 2, funkcija            | Stran krmilne enote              |
| Električni priključek 2, vrsta priključka    | kabel                            |
| Električni priključek 2, priključna tehnika  | odprt konec                      |
| Električni priključek 2, število polov/žil   | 36                               |
| Območje delovne napetosti DC                 | 0 V...30 V                       |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C             | 0.86 A                           |
| Priključitev zaščitnega vodnika              | ni na voljo                      |
| Dolžina kabla                                | 10 m                             |
| Lastnost voda                                | Standardno                       |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov   | 39 mm                            |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 115 mm                           |
| Premer kabla                                 | 9.6 mm                           |
| Toleranca, premer kabla                      | ± 0,2 mm                         |
| Zgradba kabla                                | 36 x 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| Nazivni prečni prerez vodnika                | 0.25 mm <sup>2</sup>             |
| Stopnja zaščite                              | IP65<br>IP67<br>IP69K            |
| Napotek glede stopnje zaščite                | v montiranem stanju              |

| Značilnost                                        | Vrednost                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Posebne lastnosti                                 | enostavno čiščenje                 |
| Temperatura okolice                               | -5 °C...60 °C                      |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...60 °C                      |
| Temperatura skladiščenja                          | -20 °C...40 °C                     |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS       |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS        |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                     |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                    |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                  |
| Informacija o stopnji onesnaženosti               | v montiranem stanju                |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Material kabelskega plašča                        | PVC                                |
| Barva kabelskega plašča                           | síva                               |
| Material ohišja                                   | Ojačan PA                          |
| Barva ohišja                                      | síva                               |
| Material vijakov                                  | nerjavno jeklo                     |
| Material tesnil                                   | EPDM                               |
| Material vtičnih kontaktov                        | bron, pozlačen                     |
| Material izolacijskega ovoja                      | PVC                                |