

Flexo-vez
FK-M10X1,25
Številka dela: 6140

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | M10x1,25 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice | -40 °C...150 °C |
| Največ. obremenitev | 0.9 kN |
| Teža izdelka | 210 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material puše | jeklo pocinkan |
| Material ohišja | jeklo pocinkano |
| Material kroglastega sornika | Cementirno jeklo |
| Material kroglaste ploščice | Cementirno jeklo |
| Material matice | Jeklo pocinkano |