


# Viličasta glava SG-M12X1,25

Številka dela: 6145

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M12x1,25
V skladu s standardom	DIN 71752 ISO 8140
Navojni priključek	Notranji navoj M12x1,25
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	1.5 kN
Teža izdelka	166 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	jeklo pocinkano
Material vilic	Jeklo pocinkan
Material matice	Jeklo pocinkano