

Zaporni pokrov CV-PK-6-B

Številka dela: 6215

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	10
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Pnevmatični priključek 1	za zunanji Ø gibke cevi 8 mm za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrovčka	TPE-U (PU)