



# PE-pretvornik

## PE-1/8-1N

Številka dela: 6217

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	CCC
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Merjena veličina	relativni tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Izhod stikala	s kontaktom
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Stikalni element	izmenjevalnik
Vklopna točka, maksimalna	2 bar
Izklopna točka, minimalna	0,5 bar
Maks. preklopna frekvenca	1 Hz
Minimalni bremenski tok	100 mA
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 250 V
Električni priključek	Vijačna sponka
Način pritrditve	po izbiri: na montažnem okvirju 1n s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/8
Masa izdelka	40 g
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij PA Jeklo
Informacija o materialu preklopnega kontakta	srebrna
Informacija o materialu električnega priključka	Med (medenina)
Informacije o materialu membrane	TPE-U(PU)
Vrsta zaščite	IP00, IP20 z zaščitno kapo