


L hitro vijačeni priključek LCK-1/8-PK-4-KU

Številka dela: 6259

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer | 3.4 mm |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje | Tesnilni rob |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zasnova | L-oblika |
| Velikost posode | 10 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø gibke cevi 6 mm za vtični priključek z notranjim Ø 4 mm z matico |
| Material pokrivne matice | POM |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material votlega vijaka | Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |
| Material vrtljivega priključka | POM |