

# Hitro vijačeni priključek CK-3/8-PK-9-KU

Številka dela: 6468

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	8 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	Tesnilni rob
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	7.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim Ø 9 mm z matico
Material pokrivne matice	POM
Material čepa za pritvje	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS