

Viličasta glava
SGA-M12
Številka dela: 6523

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M12
Radialno odstopanje +/-	5 mm
Izravnavna kota +/-	120 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Navojni priključek	zunanji navoj M12
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	222 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material zglobne glave	jeklo pocinkan
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano