


# IN-člen ZK-1/8-B

Številka dela: 6680

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost   |
|--|--|
| Ventilska funkcija   | IN-funkcija  |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/8   |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/8   |
| Način pritrditve   | s prehodno izvrtino  |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 550 l/min  |
| Delovni tlak   | 1 bar...10 bar   |
| Temperatura okolice  | -10 °C...60 °C   |
| Material ohišja  | gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksiran                        |
| Delovni medij  | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:...]               |
| Nazivni premer   | 4,5 mm   |
| Položaj vgradnje   | poljubno   |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija   | -10 °C...60 °C   |
| Teža izdelka   | 45 g   |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1/8   |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS  |
| Material tesnil  | NBR  |