


Hitro odzračitveni ventil SEU-3/8

Številka dela: 6755

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Hitro odzračevanje
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2280 l/min
Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4680 l/min
Normalni nazivni pretok, polnjenje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2880 l/min
Delovni tlak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okolice	-20 °C...75 °C
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Nazivni premer	11 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Raven zvočnega tlaka	83 dB(A)
Teža izdelka	160 g
Material tesnil	NBR