

# Glušnik U-1/4-B

Številka dela: 6842

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Pretok proti atmosferi	2440 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	80 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Teža izdelka	17 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material blažilnega vložka	PE
Material čepa za privitje	aluminij
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminij