

Glušnik U-1/2-B

Številka dela: 6844

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Pretok proti atmosferi | 7500 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raven zvočnega tlaka | 81 dB(A) |
| Temperatura okolice | -10 °C...70 °C |
| Teža izdelka | 75 g |
| Pnevmatični priključek | G1/2 |
| Material blažilnega vložka | PE |
| Material čepa za privitje | aluminij |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | Aluminij |