

Priključek T za gibke cevi T-PK-3

Številka dela: 7267

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.5 mm
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	POM