


# Ventil s tipalnim vzvodom H-4/3-M5

Številka dela: 7334

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	4/3 odzračevan
Način upravljanja	ročno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	125 l/min
Pnevmatični delovni priključek	M5
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	4 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Smer toka	ni reverzibilna
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	ni zajet