

Zadrževalni modul VLO-R-M5

Številka dela: 7422

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	M5
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	80 l/min
Delovni tlak	0.001 bar...6 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L