



Vertikalna napajalna plošča VABF-S4-2-P1A14-G18

Številka dela: 8000693

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstrukcijska širina	18 mm
Na podlagi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	alternativna oskrba s tlakom za 1 in 14
Delovni tlak	1 MPa 10 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	430 l/min
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina