

Krmilni vod
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Številka dela: 8001373

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Električni priključek	25-polni raven vtič/odprt konec Sub-D/-
Zaščita	da
Dolžina kabla	3.2 m
Premer kabla	7 mm
Stopnja zaščite	IP40 v montiranem stanju
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Barva kabelskega plašča	siva
Barva ohišja	siva