


Povezovalni kabel NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Številka dela: 8001376

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Električni priključek	25-polni Vtič, raven Sub-D/Sub-D
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	25
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	25
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2 x vijak 4-40 UNC
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Doza
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žil	25
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	25
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	2 x vijak 4-40 UNC
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1 A
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	Standardno
Premer kabla	7 mm
Stopnja zaščite	IP40
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 °C...70 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material kablanskega plašča	PVC
Barva kablanskega plašča	síva
Barva ohišja	síva