


Priključna letev VABM-L1-18G-G38-9-G

Številka dela: 8004904

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	19 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	9
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	2461 g
Priključek za krmilni zrak 12/14	G1/8
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina