


Priključna letev VABM-L1-18G-G38-24-G

Številka dela: 8004909

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja | 19 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največje število ventilskih mest | 24 |
| Odobritev | c UL us – Recognized (OL) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 5461 g |
| Priključek za krmilni zrak 12/14 | G1/8 |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G3/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |