

Vhodno/izhodni modul CDPX-EA-V2

Številka dela: 8023321

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	34 mm
Višina	89 mm
Dolžina	41 mm
Odobritev	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–85 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	80 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Digitalni vhodi, število	8
Digitalni vhodi, zakasnitev vhodnega signala	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitalni vhodi, vhodna napetost/vhodni tok	24 VDC
Digitalni vhodi, nazivna vrednost za TRUE	12–30 VDC
Digitalni vhodi, nazivna vrednost za FALSE	0 V
Digitalni vhodi, ločitev potencialov	da
Digitalni izhodi, število	7
Digitalni izhodi, kontakt	1 rele
Digitalni izhodi, izhodna napetost	12–30 V DC
Digitalni izhodi, izhodni tok	0,5 A
Digitalni izhodi, ločitev potencialov	da
Digitalni izhodi, kratkostična odpornost	da
Digitalni izhodi, odpornost proti preobremenitvi	da