


Priključna plošča VMPA14-IC-AP-1

Številka dela: 8023666

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	24.4 mm
Dolžina	107.3 mm
Dimenzija rasterja	14.9 mm
Delovni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	150 g
Električni priključek	M8 Vtič
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 2	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 3	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 4	M7 G1/8
Pnevmatični priključek 5	M7 G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina