


Troosni portal YXCR-2

Številka dela: 8024304

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Potrebna ravnost prigradnih površin	0.1 mm/m
Zahtevana vzporednost prigradnih površin	0.1 mm/m
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	sistem prostorskega portala z električnimi in pnevmatičnimi pogonskimi moduli
Trajanje vklopa	100%
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Temperatura okolice	5 °C...45 °C
Interval vzdrževanja	2500 km
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterske plošče	aluminij, eloksiran Jeklo, prevlečeno
Material kotnika za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material energetskih verig	ojačan PA