


Dušilka VFFG-T-M5-12

Številka dela: 8025714

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna funkcija
Način pritrditve	z navojem
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	45.4 l/min
Delovni tlak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Nazivni premer	1.2 mm
b-vrednost	0.5
Vrednost C	0.16 l/sbar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	0.5 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material votlega vijaka	PA