


Dušilka
VFFG-T-M5-15
Številka dela: 8025715

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventilska funkcija | dušilna funkcija |
| Način pritrditve | z navojem |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke | 67.4 l/min |
| Delovni tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |
| Nazivni premer | 1.55 mm |
| b-vrednost | 0.5 |
| Vrednost C | 0.25 l/sbar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 0.5 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material votlega vijaka | PA |