


# P-priključna letev VABM-B10-25-N12-5-P53

Številka dela: 8026231

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	27.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	5
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	504 g
Način pritrditve	s kotnikom za pritrditev
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina