


Priključni blok VABM-B10-25S-N38-9-P3

Številka dela: 8026313

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	27.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	9
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	1202 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina