

# P-priključna letev VABM-B10-30-N34-3-P53

Številka dela: 8026348

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	32 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	977 g
Način pritrditve	s kotnikom za pritrditev
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina