


Priključni blok VABM-B10-30E-N34-7

Številka dela: 8026373

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	32 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	7
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	4175 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12	1/8 NPT
Priključek za krmilni zrak 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 5	3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina