

Priključni blok VABM-B10-30S-N12-9

Številka dela: 8026393

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	32 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	9
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	2539 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/2 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina