


# Priključni blok VABM-B10-30E-G34-6-P3

Številka dela: 8026399

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	32 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	6
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	3079 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 1/2	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina