


**Priključni blok**  
**VABM-B10-30EEE-G34-2-P3**  
Številka dela: 8026432

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                       | Vrednost                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja               | 32 mm                             |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                          |
| Največje število ventilskih mest | 2                                 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Teža izdelka                     | 1111 g                            |
| Način pritrditve                 | s prehodno izvrtino               |
| Priključek za krmilni zrak 12    | G1/8                              |
| Pnevmatični priključek 1         | G3/4                              |
| Pnevmatični priključek 3         | G3/4                              |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                   |
| Material priključne letve        | Gnetna aluminijeva zlitina        |